

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイ ドロッククランプ, 標準
注文番号	<u>1665920000</u>
種別	HDC 32A DODQ 4BO
GTIN (EAN)	4008190422950
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数		and the latest and th
		(=)
	66.70	IIC DNV

ROHS	適合	_
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	_
証明書番号(cURus)	E92202	_

### 寸法と重量

深さ	82 mm	奥行き(インチ)	3.2283 inch
高さ	17 mm	高さ (インチ)	0.6693 inch
幅	68 mm	幅(インチ)	2.6772 inch
正味重量	82 g		

### 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれ	ι ていません
耐薬品性 耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

### バージョン

上部/底部/蓋	カバー	締付けトルク	1.2 Nm
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

設計	標準	設置サイズ	7
	ベース用		カバー
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	色(RAL)	RAL 7035
BG	7	Moduplug®に最適	いいえ
一般データ			
( <del>-</del>			
締付けトルク	1.2 Nm		ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
ケーブル導入口	ベース用	幅ハウジングC	56 mm
ハウジングの全長	82 mm	ハウジングBの高さ	17 mm
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

### 一般注文データ

種別 HDC 32A ABU パージョン 注文番号 1665860000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 GTIN (EAN) 4008190871253 ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準 数量 1 ST

#### ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 32A SBU 1M25G	パージョン
注文番号	<u>1903870000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248586110	スハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: M 25
種別	HDC 32A SBU 1PG29G	パージョン
種別 注文番号	HDC 32A SBU 1PG29G 1666010000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー

作成日 06.11.2025 03:56:12 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	HDC 32A SBU 2M25G	バージョン
注文番号	<u>1788040000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248205486	スハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: M 25
種別	HDC 32A SBU 2PG21G	パージョン
種別 注文番号	HDC 32A SBU 2PG21G 1665980000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー

### カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 32A KBU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1788080000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248205523	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 32A KBU 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1788070000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248205516	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 32