

HDC 32A SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 注文番号 | 1666590000 |
| 種別 | HDC 32A SDBO 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190423711 |
| 数量 | 1 items |

HDC 32A SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|-----------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 97 mm | 高さ (インチ) | 3.8189 inch |
| 幅 | 89.2 mm | 幅 (インチ) | 3.5118 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 46 mm | 取付寸法 - 幅 | 92 mm |
| 正味重量 | 453 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | 紫外線 | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |
| 物質 | オゾン | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |

バージョン

| | | | |
|--------------|-------|-------------|--------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | PG 29 | 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 |
| カバー | カバーなし | 締付けトルク | 1.2 Nm |

HDC 32A SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| カバー設計 | カバー付き | ハウジング設計 | ベースハウジング |
| ロックシステム設計 | 上部のサイドロッククランプ | 設計 | 標準 |
| 設置サイズ | 7 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | ベースハウジング | クランプのバージョン | サイドロッククランプ |
| シーリング | NBR | 内付スレッド | PG 29 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 7 |
| Moduplug®に最適 | いいえ | | |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|----------|-------|-----------|---------|
| 穴ピッチ長 A2 | 92 mm | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 幅ハウジングC | 56 mm | 幅の基準C1 | 64.5 mm |
| ハウジングの全長 | 82 mm | ハウジングBの高さ | 75 mm |
| 基準B1の高さ | 5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 32A SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 32A SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 32A TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1665790000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190422813 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 32A TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1665810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190422837 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 32A TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787990000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205431 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 32A SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 32A TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1665670000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190422691 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 種別 | HDC 32A TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1665690000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190422714 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 32A TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787950000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248205394 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 32A TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787960000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248205400 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標 |
| 数量 | 1 ST | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 32A DODQ 4B0 | バージョン |
| 注文番号 | 1665920000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ |
| GTIN (EAN) | 4008190422950 | ジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: none |