

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 操作ツール
注文番号	1669630000
種別	ZBWW
GTIN (EAN)	4008190429119
数量	1 items

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
高さ	140.18 mm	高さ (インチ)	5.5189 inch
幅	27.76 mm	幅 (インチ)	1.0929 inch
正味重量	17.44 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-40 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	操作ツール
-------	-------

材料データ

基本材質	POM	色	橙色
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		