



一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, アクセサリ, 90 x 31 mm, 黒色
注文番号	1675130001
種別	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
数量	40 items

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.5118 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.2205 inch
長さ	90 mm	長さ (インチ)	3.5433 inch
直径	0 mm	正味重量	11.48 g

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート -0.001 kg CO2 eq.

一般データ

接着剤	両面テープ
抵抗コード準拠の素材色	0
バージョン	マーカホルダー
幅	31 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黒色
ハロゲン	いいえ
長さ	90 mm
基本材質	ポリアミド66
パッケージ単位当たりマーカ数	供給フォーム MultiCard
推奨業種	機械
組み合わせごとのマーカ数	1 MultiCard = Accessories
動作温度範囲	-40...100 °C

装置マーカ

直径	0 mm	ハロゲン	いいえ
----	------	------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

アクセサリ

Natural



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

種別	CB 360/4,5 NC	バージョン
注文番号	1279000000	ケーブルストラップ, 4.5 x 360 mm, ポリアミド 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
数量	4000 ST	
種別	CB 365/7,5 NC	バージョン
注文番号	1279100000	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
数量	1500 ST	