



## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, アクセサリ, 90 x 31 mm, グレー
注文番号	<a href="#">1675130002</a>
種別	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008190454258
数量	40 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.5118 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.2205 inch
長さ	27 mm	長さ (インチ)	1.063 inch
直径	0 mm	正味重量	11.8 g

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート -0.001 kg CO2 eq.

## 一般データ

接着剤	両面テープ
抵抗コード準拠の素材色	8
バージョン	マーカホルダー
幅	31 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	グレー
ハロゲン	いいえ
長さ	27 mm
基本材質	ポリアミド66
パッケージ単位当たりマーカ数	供給フォーム MultiCard
推奨業種	機械
組み合わせごとのマーカ数	1 MultiCard = Accessories
動作温度範囲	-40...100 °C

## 装置マーカ

直径	0 mm	ハロゲン	いいえ
----	------	------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## アクセサリ

## Natural



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

種別	CB 360/4,5 NC	バージョン
注文番号	<a href="#">1279000000</a>	ケーブルストラップ, 4.5 x 360 mm, ポリアミド 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
数量	4000 ST	
種別	CB 365/7,5 NC	バージョン
注文番号	<a href="#">1279100000</a>	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
数量	1500 ST	