

## ZRH 1.5H/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



スリーブの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくても、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリーブの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 縮小スリーブ
注文番号	<a href="#">1678810000</a>
種別	ZRH 1.5H/1
GTIN (EAN)	4008190487324
数量	1000 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

## ZRH 1.5H/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	7.45 mm	奥行き (インチ)	0.2933 inch
高さ	49.3 mm	高さ (インチ)	1.9409 inch
幅	4.85 mm	幅 (インチ)	0.1909 inch
正味重量	0.07 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		