

ZRH 1.5H/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

製品イメージ



スリープの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくとも、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリープの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ、縮小スリープ
注文番号	1678810000
種別	ZRH 1.5H/1
GTIN (EAN)	4008190487324
数量	1000 items

ZRH 1.5H/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7.45 mm	奥行き (インチ)	0.2933 inch
高さ	49.3 mm	高さ (インチ)	1.9409 inch
幅	4.85 mm	幅 (インチ)	0.1909 inch
正味重量	0.07 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50	連続動作温度、最大	120

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	Wemid	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		