



ConCept システムは、柔軟で汎用性のあるモジュールを特徴としています。アプリケーションに応じて、要件に応じてさまざまなモジュールから選択できます。モジュールは、電氣的仕様とそれぞれの導体接続方法によって異なります。増え続けるモジュール数で、任意の組み合わせを作成できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1682080000
種別	HDC-CM-3SCM
GTIN (EAN)	4008190473808
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

長さ	34 mm	長さ (インチ)	1.3386 inch
正味重量	7.4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
-------------	-----	---	----

一般データ

極数	3	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	5.00 mΩ	色	黒色
絶縁抵抗	1011 Ω	種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
シリーズ	ConCept モジュール	定格電圧 (DIN EN 61984)	630 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	40 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

ベースの全長	34 mm	プラグの高さ	11.4 mm
--------	-------	--------	---------

接続データ PE

接続種別 PE	クリンプ接続
---------	--------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 7	体積抵抗	5.00 mΩ
導体断面、最大	10 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

アクセサリ

クリンプ接続 CM3



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-M3-SM4.0AG	バージョン
注文番号	1682260000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, オス型, 導体断面、最大: 4,
GTIN (EAN)	4008190473990	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-BM4.0AG	バージョン
注文番号	1682270000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, メス型, 導体断面、最大: 4,
GTIN (EAN)	4008190474003	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-SM6.0AG	バージョン
注文番号	1682280000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, オス型, 導体断面、最大: 6,
GTIN (EAN)	4008190474010	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-BM6.0AG	バージョン
注文番号	1682290000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, メス型, 導体断面、最大: 6,
GTIN (EAN)	4008190474027	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-SM10.0AG	バージョン
注文番号	1682300000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474034	10, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-BM10.0AG	バージョン
注文番号	1682310000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474041	10, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC-DW-M0D	バージョン
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

クリンプ接点 CM3



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-M3-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1698150000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190885069	2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1698130000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190885045	1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1698120000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190885038	1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M3-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1698140000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190885052	2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	