



ConCept システムは、柔軟で汎用性のあるモジュールを特徴としています。アプリケーションに応じて、要件に応じてさまざまなモジュールから選択できます。モジュールは、電氣的仕様とそれぞれの導体接続方法によって異なります。増え続けるモジュール数で、任意の組み合わせを作成できます。

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール |
| 注文番号       | <a href="#">1682090000</a>    |
| 種別         | HDC-CM-3BCM                   |
| GTIN (EAN) | 4008190473839                 |
| 数量         | 10 items                      |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 長さ   | 34 mm  | 長さ (インチ) | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 9.68 g |          |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                      |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## ConCept空圧モジュール

|             |     |   |    |
|-------------|-----|---|----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | 黒色 |
|-------------|-----|---|----|

## 一般データ

|                          |               |                       |       |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 極数                       | 3             | UL 94 可燃性等級           | V-0   |
| 体積抵抗                     | 5.00 mΩ       | 色                     | 黒色    |
| 絶縁抵抗                     | 1011 Ω        | 種別                    | メス型   |
| サージ電圧カテゴリー               | III           | 汚染度                   | 3     |
| シリーズ                     | ConCept モジュール | 定格電圧 (DIN EN 61984)   | 630 V |
| 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 8 kV          | 定格電流 (DIN EN 61984)   | 40 A  |
| ハロゲン不使用                  | false         | DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい    |

## 寸法

|        |       |         |         |
|--------|-------|---------|---------|
| ベースの全長 | 34 mm | ソケットの高さ | 11.4 mm |
|--------|-------|---------|---------|

## 接続データ PE

|         |        |
|---------|--------|
| 接続種別 PE | クリンプ接続 |
|---------|--------|

## バージョン

|                |                    |         |                     |
|----------------|--------------------|---------|---------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 7              | 体積抵抗    | 5.00 mΩ             |
| 導体断面、最大        | 10 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小 | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## アクセサリ

## モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | HDC-DW-M0D                 | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1688200000</a> | ツールその他, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |