データシート

HDC-CM-5SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

ConCept システムは、柔軟で汎用性のあるモジュールを特徴としています。アプリケーションに応じて、要件に応じてさまざまなモジュールから選択できます。モジュールは、電気的仕様とそれぞれの導体接続方法によって異なります。増え続けるモジュール数で、任意の組み合わせを作成できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1682100000
種別	HDC-CM-5SCM
GTIN (EAN)	4008190473822
数量	10 items

データシート

HDC-CM-5SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

長さ	34 mm	長さ（インチ）	1.3386 inch
正味重量	7 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色

一般データ

極数	5	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	5.00 mΩ	色	黒色
絶縁抵抗	1011 Ω	種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
シリーズ	ConCept モジュール	定格電圧 （DIN EN 61984）	400 V
定格インパルス電圧（DIN EN 61984）	6 kV	定格電流 （DIN EN 61984）	20 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

ベースの全長	34 mm	プラグの高さ	11.4 mm

接続データPE

接続種別 PE	クリンプ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	体積抵抗	5.00 mΩ
導体断面、最大	4 mm²	導体断面、最小	0.75 mm²

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

データシート

HDC-CM-5SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 CM5



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-M5-SM0.5AG	バージョン
注文番号	1682320000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474058	0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-BM0.5AG	バージョン
注文番号	1682330000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474065	0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG	バージョン
注文番号	1682340000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, オス型, 導体断面、最大: 1,
GTIN (EAN)	4008190474072	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG	バージョン
注文番号	1682350000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, メス型, 導体断面、最大: 1,
GTIN (EAN)	4008190474089	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1682360000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474096	1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1682370000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474102	1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1682380000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, オス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474119	2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1682390000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4008190474126	2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-SM4.0AG	バージョン
注文番号	1682400000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, オス型, 導体断面、最大: 4,
GTIN (EAN)	4008190474133	回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-M5-BM4.0AG	バージョン
注文番号	1682410000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 5, メス型, 導体断面、最大: 4,
GTIN (EAN)	4008190474140	回転, 銅合金
数量	100 ST	

HDC-CM-5SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC-DW-M0D	バージョン
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	