


ZAP/TW 4 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確認します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| 注文番号 | 1683920000 |
| 種別 | ZAP/TW 4 GN |
| GTIN (EAN) | 4008190477738 |
| 数量 | 50 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| 代替製品 | ZAP/TW 4 |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 34.8 mm | 奥行き (インチ) | 1.3701 inch |
| 高さ | 62 mm | 高さ (インチ) | 2.4409 inch |
| 幅 | 2 mm | 幅 (インチ) | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 2.96 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.031 kg CO2eq. |

システム仕様

バージョン エンドおよび中間プレート

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 緑色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

嵌合仕様 はい 設置アドバイス 直接実装

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |