



図に類似

PageTab は、シートフォームの織物ラベルです。8 x 20バージョンを除き、すべてのラベルに黒枠が付いています。

## 一般注文データ

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン      | デバイスマーカー, デバイスマーカー, 9 x 15 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">1686160000</a>        |
| 種別         | PAGETAB 15/9                      |
| GTIN (EAN) | 4008190492533                     |
| 数量         | 25 items                          |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ   | 9 mm    | 高さ (インチ)  | 0.3543 inch |
| 幅    | 15 mm   | 幅 (インチ)   | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 10 g    |           |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -29...93 °C |
|--------|-------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|                  |                                    |         |  |
|------------------|------------------------------------|---------|--|
| 接着剤              | 永久アクリル共重合体                         |         |  |
| 抵抗コード準拠の素材色      | 4                                  |         |  |
| アークごとの数          | 310                                |         |  |
| バージョン            | 自己接着型                              |         |  |
| 幅                | 15 mm                              |         |  |
| 動作温度範囲、最大        | 93 °C                              |         |  |
| 動作温度範囲、最小        | -29 °C                             |         |  |
| 色                | 黄色                                 |         |  |
| 基本材質             | アクリル被覆繊維ウエビング                      |         |  |
| 印刷文字             | 非搭載                                |         |  |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 7750                               |         |  |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム                             | ラベル・シート |  |
|                  | パッケージ単位当たりマーカース数                   | 25      |  |
|                  | 組み合わせごとのマーカース数                     | 310     |  |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 Label sheet = 310 Device markers |         |  |
| 動作温度範囲           | -29...93 °C                        |         |  |
| インプリント           | 中立                                 |         |  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

図面

