VARIOCUT GESCHNITTEN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ポリエステル箔の使用で、お客様のご要望に応じてデバイスマーカーの表面および印刷面保護を強化できます。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 297 x 210
	mm, 透明
注文番号	<u>1689800000</u>
	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008190861063
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

VARIOCUT GESCHNITTEN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
<i>></i> □ +		m/=+ / / > · · ·)	0.0045
深さ 	0.8 mm	奥行き(インチ)	0.0315 inch
高さ	297 mm	高さ (インチ)	11.6929 inch
幅	210 mm	幅(インチ)	8.2677 inch
正味重量	13 g		
温度			
動作温度範囲	-40135 °C	取り付け温度	+5°C
環境製品コンプライアンス			
	,		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
接着剤	アクリル酸系	バージョン	自己接着型
<u>攻有利</u> 幅	210 mm	 動作温度範囲、最大	135°C
<u>''''</u> 動作温度範囲、最小	-40 °C		
ハロゲン	いいえ		ポリエステル、PVCフリー
印刷文字	 非搭載		-40135 °C
	11710年以	到下/画及 彩 四	-40135 C
装置マーカー			
ハロゲン	いいえ		
分類			
ETIM 6 O	F0001200	ETIM 7.0	FC001200
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

カタログステータス / 図面 2