

## SKMU PG7-K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 7, 5 mm, ポリアミド6 (PA6- GF30))
注文番号	<a href="#">1697440000</a>
種別	SKMU PG7-K GR
GTIN (EAN)	4008 190880552
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch
正味重量	1.1 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	21.95 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.27 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	19 mm
厚さ	5.00 mm	ケーブルグランド	PG 7
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	外付スレッド	PG 7
内付スレッド	PG 7	ねじ山長さ	5 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

図面

