



電気開閉装置やキャビネットにケーブルやバンドルを結束バンドで固定。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------------|
| バージョン | ケーブルストラップ, 19 x 19 mm, プラスチック, 80 N |
| 注文番号 | 1697950000 |
| 種別 | CBH 19/19 BK |
| GTIN (EAN) | 4008190883027 |
| 数量 | 7500 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0787 inch |
| 高さ | 19 mm | 高さ (インチ) | 0.748 inch |
| 幅 | 19 mm | 幅 (インチ) | 0.748 inch |
| 長さ | 2 mm | 長さ (インチ) | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 0.7 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

| | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 細大ケーブルストラップ幅 | 3.6 mm | 紫外線耐性 | はい |
| 再開放 | いいえ | バージョン | 自己接着型 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 動作温度範囲、最大 | 60 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | プラスチック | 引張耐性 | 80 N |
| 引張り強さ (ポンド荷重) | 18 lbf | 締結穴の直径 | 4.1 mm |

重要なメモ

製品情報 箱内のバッグ数 (個) : 75
バッグ内数量 (個) : 100
1 配送ユニットは 1 箱分に相当し、配送ユニットの倍数単位でのみ注文できます。

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000449 | ETIM 9.0 | EC000449 |
| ETIM 10.0 | EC000449 | ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
| ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 | | |

図面

寸法図

