CBH 27/27 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









図に類似

電気開閉装置やキャビネットにケーブルやバンドルを結束バンドで固定。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 27 x 27 mm, プラスチック, 80 N		
注文番号	1697960000		
種別	CBH 27/27 BK		
GTIN (EAN)	4008190883034		
数量	100 items		

カタログステータス / 図面 1

CBH 27/27 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
	_ A				
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
حد س		m/=+ (/ > · · ·)	0.0707: 1		
深さ 	2 mm	奥行き(インチ)	0.0787 inch		
高さ	27 mm	高さ(インチ)	1.063 inch		
幅 = 2	27 mm	幅(インチ)	1.063 inch		
長さ	2 mm	長さ(インチ)	0.0787 inch		
正味重量	1.6 g				
温度					
動作温度範囲	-4060 °C				
環境製品コンプライアンス			<u> </u>		
収現表面コンノフィアンス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	Cは含まれていません			
設置材料					
細大ケーブルストラップ幅	4.8 mm	紫外線耐性	はい		
<u>細入グーブルストラック幅</u> 再開放	4.6 mm いいえ	<u> </u>	 自己接着型		
丹朋放 UL 94 可燃性等級	V-2	 動作温度範囲、最大	<u> </u>		
OL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小	-40 °C	<u>新作温</u> 反 电 囲、取入 ハロゲン	いいえ		
助下温皮 <u>鹎四、取小</u> 基本材質		バログン 引張耐性	80 N		
墨平物員 引張り強さ(ポンド荷重)	18 lbf	 締結穴の直径	4.8 mm		
	TO IDI		4.0 11111		
分類 					
ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449		
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449		
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07		
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90		
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09		
ECLASS 13.0	23-15-25-09	ECLASS 14.0	23-15-25-22		
	23 13 23 03				

カタログステータス / 図面 2



CBH 27/27 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

寸法図

図面

