


SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化
学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブル
ストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.6 x 838 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
注文番号	1699940000
種別	SCT 4.6/838
GTIN (EAN)	4008190892388
数量	100 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2022-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	SCT 4.6/840

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

深さ	1.2 mm	奥行き (インチ)	0.0472 inch
高さ	838 mm	高さ (インチ)	32.9921 inch
幅	4.6 mm	幅 (インチ)	0.1811 inch
正味重量	8 g		

温度

動作温度範囲 -80...538 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
動作温度範囲、最大	538 °C	動作温度範囲、最小	-80 °C
ハロゲン	いいえ	ケーブル直径、最大	254 mm
基本材質	ステンレススチール 1.4301	引張耐性	445 N
引張り強さ (ポンド荷重)	100 lbf		

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

