


## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ-、デバイスマーカ-, 50 x 50 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1700540001</a>
種別	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
数量	10 items

## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
幅	50 mm	幅 (インチ)	1.9685 inch
正味重量	3.87 g		

## 温度

動作温度範囲 -29...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体		
抵抗コード準拠の素材色	4		
バージョン	自己接着型		
幅	50 mm		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-29 °C		
色	黄色		
基本材質	アクリル被覆繊維ウエビング		
印刷色	黒色		
印刷文字	記号		
パッケージ単位当たりマーカー数	70		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート	
	パッケージ単位当たりマーカー数	10	
	組み合わせごとのマーカー数	7	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 7 Device markers		
動作温度範囲	-29...80 °C		
インプリント	三角形内の電光		

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

