


MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ-、デバイスマーカ-, 100 x 100 mm, 黄色
注文番号	1700550001
種別	MARKO-C.100X100X100 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896218
数量	10 items

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.05 mm	奥行き (インチ)	0.002 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	5.8 g		

温度

動作温度範囲 -29...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	永久アクリル共重合体		
抵抗コード準拠の素材色	4		
バージョン	自己接着型		
幅	100 mm		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-29 °C		
色	黄色		
基本材質	アクリル被覆繊維ウエビング		
印刷色	黒色		
印刷文字	記号		
パッケージ単位当たりマーカー数	30		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート	
	パッケージ単位当たりマーカー数	10	
	組み合わせごとのマーカー数	3	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 3 Device markers		
動作温度範囲	-29...80 °C		
インプリント	三角形内の電光		

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

