

## KLBUE 4-13.5 SC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1712310050</a>
種別	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248007066
数量	50 items

## KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	31.45 mm	奥行き (インチ)	1.2382 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.8661 inch
幅	20.1 mm	幅 (インチ)	0.7913 inch
取付寸法 - 幅	18.9 mm	正味重量	18.32 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.107 kg CO2 eq.

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	22 mm	接続方式	パネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	13.5 mm
ケーブル直径、最小	4 mm	接続断面、撚線、最大	13.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	4 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	取り付けプレート		

## 全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	取り付けプレート
---------	------	---------	----------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

## 評価データ

定格断面	10 mm <sup>2</sup>
------	--------------------

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	ねじ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		