

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 製品イメージ







ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

#### 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチー
	ル
注文番号	<u>1712321001</u>
種別	KLBUE 10-20 SC
GTIN (EAN)	4032248032341
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量	1		
深さ	40 mm	奥行き(インチ)	1.5748 inch
高さ	26 mm	 高さ(インチ)	1.0236 inch
幅	23.6 mm	幅(インチ)	0.9291 inch
取付寸法 – 幅	22.1 mm	正味重量 	31.95 g
温度			
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	<u>準拠 (免除なし)</u> 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	0.1Wt%を超えるSVHCは含まれていません クレードルからゲート 0.097 kg CO2 eq.		
クランプ用コンダクタ (定格技	<b>送続)</b> 		
被覆剥き長さ	26 mm	接続方式	バネ接続
接続数	1		20 mm
ケーブル直径、最小	10 mm	接続断面、撚線、最大	20 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	10 mm²		
システム仕様			
バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	取り付けプレート		
全般			
設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	取り付けプレート
寸法			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<b>小</b> 本			
ねじ山長さ	5.3 mm	ピッチ (mm) (P)	30.00 mm
材料データ			
基本材質	スチール		銀色
UL 94 可燃性等級	None		<u>-</u>
評価データ			
定格断面	20 mm²		
追加の技術データ			
固定形式	篏合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広 い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツー ルから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネント を最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組 み立てを容易にします。

#### 一般注文データ

種別 BTWZ KLBUE 注文番号 1742630000 GTIN (EAN)

4008190980764

数量

バージョン

ツール, 操作ツール