

WSM 10 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

WSM 小型プレート

- 完全な防錆性および耐酸性
- 塗装時にエンボス加工文字が読みやすくなる
- カスタム印字、キャリアへのエンボス加工でも利用可能
- WSM サービスボックスの内容 (各 40) : 0-9、A- Ω 、+、-、x、/、:、.、~、=、ü、接地、中立。200 本のスチールケーブルストラップ (200 mm)。30 個のステンレススチール製キャリア、48 mm、60 mm 20 本のスチールキャリア、84 mm、10 本のスチール製キャリア、108 mm、288 mm

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 5.5 x 9.9 mm, 銀色 |
| 注文番号 | 1712501639 |
| 種別 | WSM 10 B |
| GTIN (EAN) | 4008190947293 |
| 数量 | 200 items |

WSM 10 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.0118 inch |
| 高さ | 5.5 mm | 高さ (インチ) | 0.2165 inch |
| 幅 | 9.9 mm | 幅 (インチ) | 0.3898 inch |
| 正味重量 | 0.13 g | | |

温度

動作温度範囲 500 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | |
|-----------------|--|
| 印刷の配置 | 水平 |
| 印刷種別 | 標準 |
| 幅 | 9.9 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 500 °C |
| 色 | 銀色 |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 印刷文字 | 大文字 |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム コンポーネント部品 |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| 動作温度範囲 | 500 °C |
| インプリント | B |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 500 mm ² |
| 導体断面、最小 | 16 mm ² | 接続配線の断面 | 16 - 500 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

WSM 10 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ステンレススチール



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SCT 4.6/838 | バージョン |
| 注文番号 | 1699940000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 838 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SCT 4.6/679 | バージョン |
| 注文番号 | 1699930000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 679 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SCT 4.6/520 | バージョン |
| 注文番号 | 1699920000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 520 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SCT 4.6/360 C | バージョン |
| 注文番号 | 1699910000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 360 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SCT 4.6/266 C | バージョン |
| 注文番号 | 1699900000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 266 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SCT 4.6/201 C | バージョン |
| 注文番号 | 1699810000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 201 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SCT 4.6/127 C | バージョン |
| 注文番号 | 1699800000 | ケーブルストラップ, 4.6 x 127 mm, ステンレススチール 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | 445 N |
| 数量 | 100 ST | |

WSM 10 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ホルダー



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | WSMH 84MM | バージョン |
| 注文番号 | 1774520000 | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、14 - 79 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315 | 84 x 11 mm, 銀色 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WSMH 60MM | バージョン |
| 注文番号 | 1774510000 | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、14 - 79 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | 60 x 11 mm, 銀色 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WSMH 48MM | バージョン |
| 注文番号 | 1774500000 | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、14 - 79 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | 48 x 11 mm, 銀色 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WSMH 288MM | バージョン |
| 注文番号 | 1774490000 | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、14 - 79 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | 288 x 11 mm, 銀色 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | WSMH 108MM | バージョン |
| 注文番号 | 1774530000 | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、14 - 79 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | 108 x 11 mm, 銀色 |
| 数量 | 50 ST | |

ケーブルストラップツール



WSM 10 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | WSM TOOL AUTOMATIK | バージョン |
| 注文番号 | 1774470000 | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 180 x 275 |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | mm, 銀色 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | WSM TOOL MANUELL | バージョン |
| 注文番号 | 1774480000 | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 210 x 220 |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | mm, 銀色 |
| 数量 | 1 ST | |