

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 図に類似

#### WSM 小型プレート

- 完全な防錆性および耐酸性
- 塗装時にエンボス加工文字が読みやすくなる
- カスタム印字、キャリアへのエンボス加工でも利用可能
- WSM サービスボックスの内容 (各 40): 0-9、A-Ω、+、-、x、/、:、、~、=、ü、接地、中立。200 本のスチールケーブルストラップ (200 mm)。30 個のステンレススチール製キャリア、48 mm、60 mm 20 本のスチールキャリア、84 mm、10 本のスチール製キャリア、108 mm、288 mm

#### 一般注文データ

バージョン	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマー カー, 5.5 x 9.9 mm, 銀色
注文番号	<u>1712501683</u>
種別	WSM 10 W
GTIN (EAN)	4008190947507
数量	200 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
73780			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	0.3 mm	奥行き (インチ)	0.0118 inch
 高さ	5.5 mm		0.2165 inch
幅	9.9 mm	幅(インチ)	0.3898 inch
正味重量	0.14 g		
温度			
動作温度範囲	500 °C		
環境製品コンプライアンス			
	24±14n ( /7 n/) + -   >		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	* + to \ + + + /	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	<b>まれていません</b>	
一般データ			
印刷の配置	水平		
印刷種別	標準		
·····································	9.9 mm		
動作温度範囲、最大	500 °C		
色	銀色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ステンレススチール 1.440	04	
印刷文字	大文字		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部	部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Cond	uctor and cable markers	
動作温度範囲	500 °C		
インプリント	W		
導体およびケーブルマーカー			
ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>	接続配線の断面	16 - 500 mm²
分類			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## ステンレススチール



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化 学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブル ストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

#### 一般注文データ

12. 1		
種別	SCT 4.6/838	バージョン
注文番号	1699940000	ケーブルストラップ, 4.6 x 838 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892388	445 N
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/679	バージョン
注文番号	1699930000	ケーブルストラップ, 4.6 x 679 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892371	445 N
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/520	バージョン
注文番号	<u>1699920000</u>	ケーブルストラップ, 4.6 x 520 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892364	445 N
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/360 C	バージョン
注文番号	1699910000	ケーブルストラップ, 4.6 x 360 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892357	445 N
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/266 C	バージョン
注文番号	<u>1699900000</u>	ケーブルストラップ, 4.6 x 266 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892340	445 N
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/201 C	バージョン
注文番号	<u>1699810000</u>	ケーブルストラップ, 4.6 x 201 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892258	445 N
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/127 C	バージョン
注文番号	1699800000	ケープルストラップ, 4.6 x 127 mm, ステンレススチール 1.4301,
GTIN (EAN)	4008190892241	445 N
数量	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## ホルダー



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコン ポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマー カーが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提 供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、お よびステンレススチールケーブルストラップにラベリン グを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個 別に、または完全に使用できます。 利点:

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- ・熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。・個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わ せが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適ケーブルストラップによる簡単な接続

#### 一般注文データ

130,-21		
種別	WSMH 84MM	バージョン
注文番号	1774520000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 14 - 79 mm,
GTIN (EAN)	4032248149315	84 x 11 mm, 銀色
数量	50 ST	
種別	WSMH 60MM	バージョン
注文番号	<u>1774510000</u>	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 14 - 79 mm,
GTIN (EAN)	4032248149308	60 x 11 mm, 銀色
数量	50 ST	
種別	WSMH 48MM	バージョン
注文番号	<u>1774500000</u>	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 14 - 79 mm,
GTIN (EAN)	4032248149292	48 x 11 mm, 銀色
数量	50 ST	
種別	WSMH 288MM	バージョン
注文番号	1774490000	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 14 - 79 mm,
GTIN (EAN)	4032248149285	288 x 11 mm, 銀色
数量	50 ST	
種別	WSMH 108MM	バージョン
注文番号	<u>1774530000</u>	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 14 - 79 mm,
GTIN (EAN)	4032248149322	108 x 11 mm, 銀色
数量	50 ST	

#### ケーブルストラップツール



# データシート

# **WSM 10 W**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## 一般注文データ

種別	WSM TOOL AUTOMATIK	パージョン
注文番号	<u>1774470000</u>	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 180 x 275
GTIN (EAN)	4032248149261	mm, 銀色
数量	1 ST	
種別	WSM TOOL MANUELL	バージョン
種別 注文番号	WSM TOOL MANUELL	バージョン ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 210 x 220