

**WSM 10 Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

**WSM 小型プレート**

- ・完全な防錆性および耐酸性
- ・塗装時にエンボス加工文字が読みやすくなる
- ・カスタム印字、キャリアへのエンボス加工でも利用可能
- ・WSM サービスボックスの内容(各 40) : 0-9、A-  
Ω、+、-、x、/、:、..、~、=、ü、接地、中立。200 本  
のスチールケーブルストラップ(200 mm)。30 個のス  
テンレススチール製キャリア、48 mm、60 mm 20 本  
のスチールキャリア、84 mm、10 本のスチール製キャ  
リア、108 mm、288 mm

**一般注文データ**

バージョン	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマー カー, 5.5 x 9.9 mm, 銀色
注文番号	<a href="#">1712501698</a>
種別	WSM 10 Z
GTIN (EAN)	4008190947538
数量	200 items

**WSM 10 Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.3 mm	奥行き (インチ)	0.0118 inch
高さ	5.5 mm	高さ (インチ)	0.2165 inch
幅	9.9 mm	幅 (インチ)	0.3898 inch
正味重量	0.14 g		

**温度**

動作温度範囲	500 °C
--------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

印刷の配置	水平	
印刷種別	標準	
幅	9.9 mm	
動作温度範囲、最大	500 °C	
色	銀色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ステンレススチール 1.4404	
印刷文字	大文字	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	500 °C	
インプリント	Z	

**導体およびケーブルマーカー**

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>	接続配線の断面	16 - 500 mm <sup>2</sup>

**分類**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## WSM 10 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ステンレススチール



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

## 一般注文データ

種別	SCT 4.6/838	バージョン
注文番号	<a href="#">1699940000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 838 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/679	バージョン
注文番号	<a href="#">1699930000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 679 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/520	バージョン
注文番号	<a href="#">1699920000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 520 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/360 C	バージョン
注文番号	<a href="#">1699910000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 360 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/266 C	バージョン
注文番号	<a href="#">1699900000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 266 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/201 C	バージョン
注文番号	<a href="#">1699810000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 201 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
数量	100 ST	
種別	SCT 4.6/127 C	バージョン
注文番号	<a href="#">1699800000</a>	ケーブルストラップ, 4.6 x 127 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
数量	100 ST	

## WSM 10 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ホルダー



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマークが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

## 利点：

- ・堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- ・熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- ・個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- ・迅速な設置
- ・太陽光アプリケーションに最適
- ・ケーブルストラップによる簡単な接続

## 一般注文データ

種別	WSMH 84MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1774520000</a>	ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマーカー、14 - 79 mm, 84 x 11 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4032248149315	
数量	50 ST	
種別	WSMH 60MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1774510000</a>	ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマーカー、14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4032248149308	
数量	50 ST	
種別	WSMH 48MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1774500000</a>	ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマーカー、14 - 79 mm, 48 x 11 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4032248149292	
数量	50 ST	
種別	WSMH 288MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1774490000</a>	ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマーカー、14 - 79 mm, 288 x 11 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4032248149285	
数量	50 ST	
種別	WSMH 108MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1774530000</a>	ステンレス鋼製マーカー、導体およびケーブルマーカー、14 - 79 mm, 108 x 11 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4032248149322	
数量	50 ST	

## ケーブルストラップツール



**WSM 10 Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### 一般注文データ

種別	WSM TOOL AUTOMATIK	バージョン
注文番号	<a href="#">1774470000</a>	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 180 x 275
GTIN (EAN)	4032248149261	mm, 銀色
数量	1 ST	
種別	WSM TOOL MANUELL	バージョン
注文番号	<a href="#">1774480000</a>	ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマーカー, 210 x 220
GTIN (EAN)	4032248149278	mm, 銀色
数量	1 ST	