


## VT SF 2/12 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup> より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

## 一般注文データ

バージョン	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 赤色
注文番号	<a href="#">1718480003</a>
種別	VT SF 2/12 MC NE RT V0
GTIN (EAN)	4008190349554
数量	800 items

## VT SF 2/12 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3.65 mm	奥行き (インチ)	0.1437 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	3.6 mm	幅 (インチ)	0.1417 inch
正味重量	0.16 g		

## 温度

動作温度範囲 -50...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.002 kg CO2 eq.

## 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	2
印刷種別	ニュートラル
幅	3.6 mm
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C
色	赤色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	12 x 3.6 mm
推奨業種	輸送, 機械
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-50...120 °C

## 導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.75 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	2.9 mm
導体外径、最小	2.2 mm	導体外径	2.2 - 2.9 mm
接続配線の断面	0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**VT SF 2/12 MC NE RT V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

