

VG 13,5-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS ZE (標準真鍮ケーブルグランドストレインリリーフ), ケーブルグランド, ストレート, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1718830000
種別	VG 13,5-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352059
数量	50 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VG 13,5-MS68

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	25.5 mm	高さ (インチ)	1.0039 inch
長さ	32 mm	長さ (インチ)	1.2598 inch
正味重量	47.12 g		

温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	12.5 mm	外側ケーブル直径、最小	6.5 mm
GWDR の保護度合い	IP65	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	いいえ	クランプ範囲、張力緩和、最大	14 mm
クランプ範囲、張力緩和、最小	8.5 mm	AF サイズ 1	24 mm
AF サイズ 2	22 mm	AF サイズ	24 mm
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	PG
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	NBR
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 13.5
ねじ山長さ	6.5 mm	袋ナット最大トルク	4.20 Nm
アダプター接続用トルク、最大	6.25 Nm	アダプター接続用トルク、最小	6.25 Nm
キャップナットのトルク、最小	4.20 Nm		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 13,5-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG13,5-MS	バージョン
注文番号	1694100000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 13.5, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872267	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG13,5-NP	バージョン
注文番号	1719570000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352837	13.5, ネオプレン
数量	100 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG13,5-PO	バージョン
注文番号	1719470000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352721	13.5, ポリエチレン
数量	100 ST	