

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS ZE (標準真鍮ケーブルグランドストレインリリーフ)、ケーブルグランド、ストレート、PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1718890000
種別	VG 48-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352110
数量	5 items
配送ステータス	中止

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
長さ	55 mm	長さ (インチ)	2.1654 inch
正味重量	452 g		

温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	45 mm	外側ケーブル直径、最小	35 mm
GWDR の保護度合い	IP65	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	いいえ	クランプ範囲、張力緩和、最大	48 mm
クランプ範囲、張力緩和、最小	35 mm	AF サイズ 1	68 mm
AF サイズ 2	64 mm	AF サイズ	68 mm
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	PG, PG 48
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	NBR
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 48
ねじ山長さ	10 mm	袋ナット最大トルク	6.70 Nm
アダプター接続用トルク、最大	10.00 Nm	アダプター接続用トルク、最小	10.00 Nm
キャップナットのトルク、最小	6.70 Nm		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG48-MS	バージョン
注文番号	1719240000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 48, 5.5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190352493	鍮、ニッケルメッキ
数量	10 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG48-NP	バージョン
注文番号	1719630000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352899	48, ネオプレン
数量	5 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG48-PO	バージョン
注文番号	1719530000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352790	48, ポリエチレン
数量	5 ST	