

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU MS (真鍮製ロックナット)、ロックナット、PG 29, 4 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1719210000
種別	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
数量	50 items

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
正味重量	11.7 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

一般的情報

外径	47.36 mm	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	41 mm
厚さ	4.00 mm	ケーブルグランド	PG 29
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	外付スレッド	PG 29
内付スレッド	PG 29	ねじ山長さ	4 mm

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

