

SKMU PG36-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | SKMU MS (真鍮製ロックナット)、ロックナット、PG 36, 5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1719220000 |
| 種別 | SKMU PG36-MS |
| GTIN (EAN) | 4008190352479 |
| 数量 | 50 items |

SKMU PG36-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 5 mm | 高さ (インチ) | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 20.5 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

一般的情報

| | | | |
|--------|------------|----------|---------|
| 外径 | 58.91 mm | スレッドピッチ | 1.59 mm |
| ハロゲン | いいえ | AF サイズ 1 | 51 mm |
| 厚さ | 5.00 mm | ケーブルグランド | PG 36 |
| 基本材質 | 真鍮、ニッケルメッキ | 外付スレッド | PG 36 |
| 内付スレッド | PG 36 | ねじ山長さ | 5 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

図面

