

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, PG 16, ポリエチレン
注文番号	<a href="#">1719480000</a>
種別	GWDR PG16-PO
GTIN (EAN)	4008190352745
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	0.23 g		

## 温度

動作温度 -30 °C...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコン	はい	配線数	1
外径	27 mm	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	厚さ	2.00 mm
ケーブルグランド	PG 16	基本材質	ポリエチレン
シールリングの直径	27.00 mm	シーリング	PE-HD
外付スレッド	PG 16	内付スレッド	PG 16
内径 D2	22.50 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

図面

