

## GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シーリングリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, PG 21, ポリエチレン
注文番号	<a href="#">1719490000</a>
種別	GWDR PG21-PO
GTIN (EAN)	4008190352752
数量	100 items

## GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ 3 mm 高さ (インチ) 0.1181 inch  
正味重量 0.52 g

## 温度

動作温度 -30 °C...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコン	はい	配線数	1
外径	33.5 mm	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	厚さ	3.00 mm
ケーブルグランド	PG 21	基本材質	ポリエチレン
シールリングの直径	33.50 mm	シールリング	PE-HD
外付スレッド	PG 21	内付スレッド	PG 21
内径 D2	28.30 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR PG21-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

