

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, PG 29, ポリエチレン
注文番号	<a href="#">1719500000</a>
種別	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008190352769
数量	50 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
正味重量	0.86 g		

## 温度

動作温度 -30 °C...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコン	はい	配線数	1
外径	43.5 mm	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	厚さ	3.00 mm
ケーブルグランド	PG, PG 29	基本材質	ポリエチレン
シールリングの直径	43.50 mm	シールリング	PE-HD
外付スレッド	PG 29	内付スレッド	PG 29
内径 D2	37.00 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

図面

