GWDR PG42-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	GWDR PO(平形ガスケット – ポリエチレン), シーリングリング, PG 42, ポリエチレン
注文番号	<u>1719520000</u>
種別	GWDR PG42-PO
GTIN (EAN)	4008190352783
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

GWDR PG42-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

PG 42

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合				
寸法と重量					
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch		
正味重量	2.5 g				
温度					
私 <i>作</i> 况 在	00.00.00.00				
動作温度	-30 °C90 °C	-30 °C90 °C			
環境製品コンプライアンス	ζ				
	MI VI - 1 - 1 - 1				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
一般的情報					
シリコーン	はい	配線数	1		
外径	63 mm	動作温度範囲、最大	90 °C		
動作温度範囲、最小	-30 °C	 厚さ	3.00 mm		
ケーブルグランド	PG 42		ポリエチレン		
シールリングの直径	63.00 mm	シーリング	PE-HD		
H / 1 18	50.40		BO 10		

分類

内径 D2

外付スレッド

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

内付スレッド

54.00 mm

PG 42

2 カタログステータス / 図面



GWDR PG42-PO

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

