

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, PG 42, ポリエチレン
注文番号	1719520000
種別	GWDR PG42-PO
GTIN (EAN)	4008190352783
数量	10 items

GWDR PG42-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
正味重量	2.5 g		

温度

動作温度 -30 °C...90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコン	はい	配線数	1
外径	63 mm	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	厚さ	3.00 mm
ケーブルグランド	PG 42	基本材質	ポリエチレン
シールリングの直径	63.00 mm	シーリング	PE-HD
外付スレッド	PG 42	内付スレッド	PG 42
内径 D2	54.00 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

図面

