

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シールリング, PG 7, ネオプレン
注文番号	<a href="#">1719540000</a>
種別	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	1.2 mm	高さ (インチ)	0.0472 inch
正味重量	0.25 g		

## 温度

動作温度 -40 °C... 100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
外径	17 mm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	はい
厚さ	1.20 mm	ケーブルグランド	PG 7
基本材質	ネオプレン	シールリングの直径	17.00 mm
シーリング	ネオプレン	外付スレッド	PG 7
内付スレッド	PG 7	内径 D2	11.60 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

図面

