

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シールリングリング, PG 42, ネオプレン
注文番号	1719620000
種別	GWDR PG42-NP
GTIN (EAN)	4008190352882
数量	10 items

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	1.5 mm	高さ (インチ)	0.0591 inch
正味重量	3.2 g		

温度

動作温度 -40 °C... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
外径	65 mm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	はい
厚さ	1.50 mm	ケーブルグランド	PG 42
基本材質	ネオプレン	シールリングの直径	65.00 mm
シーリング	ネオプレン	外付スレッド	PG 42
内付スレッド	PG 42	内径 D2	54.00 mm

分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

