

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	EWS (ドレナージ装置), 調圧エレメント, M 25, 5 mm, ポリアミド
注文番号	1719740000
種別	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
数量	20 items

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.9055 inch
長さ	23 mm	長さ (インチ)	0.9055 inch
正味重量	13.25 g		

温度

動作温度	-20 °C...40 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	40 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
AF サイズ 1	30 mm	保護度合い	IP54
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	5 mm
内径 D2	25.00 mm	アダプター接続用トルク、最大	5.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.00 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex e II, II 2 GD	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----	------------------	--------------------------	--------------------

分類

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

