

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	EWS (ドレナージ装置), 調圧エレメント, M 25, 5 mm, ポリアミド
注文番号	1719740000
種別	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.9055 inch
長さ	23 mm	長さ (インチ)	0.9055 inch
正味重量	13.25 g		

温度

動作温度 -20 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	40 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
AF サイズ 1	30 mm	保護度合い	IP54
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	5 mm
内径 D2	25.00 mm	アダプター接続用トルク、最大	5.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.00 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

識別 Ex e II, II 2 GD 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) PTB 01 ATEX 1128 X

分類

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

図面

