



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカートを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカートの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 750 mm, ポリアミド 66, 540 N
注文番号	1720670000
種別	CB 750/7,5 BK
GTIN (EAN)	4008190362355
数量	100 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	750 mm	高さ (インチ)	29.5275 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	10.13 g		

温度

動作温度範囲 -40...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	220 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	540 N	バンドル直径、最大	220 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	121 lbf	バンドル直径、最小	35 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

