



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカートを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカートの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 750 mm, ポリアミド 66, 540 N
注文番号	1720680000
種別	CB 750/7,5 NC
GTIN (EAN)	4008190362362
数量	100 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

寸法と重量

深さ	1.3 mm	奥行き (インチ)	0.0512 inch
高さ	750 mm	高さ (インチ)	29.5275 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	10 g		

温度

動作温度範囲 -40...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	220 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	540 N	バンドル直径、最大	220 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	121 lbf	バンドル直径、最小	35 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

