

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | クランピングヨーク, 固定セット, スチール |
| 注文番号 | 1723820000 |
| 種別 | BS 35II/KLBUE 4-13.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190377014 |
| 数量 | 10 items |

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|----|---------|-----------|------------|
| 深さ | 36.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.437 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 直径 | 3 mm | 正味重量 | 68.96 g |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|-----------|---------|-----------|------|
| ケーブル直径、最大 | 13.5 mm | ケーブル直径、最小 | 4 mm |
|-----------|---------|-----------|------|

システム仕様

| | |
|-------|-----------|
| バージョン | クランピングヨーク |
|-------|-----------|

寸法

| | |
|----|------|
| 直径 | 3 mm |
|----|------|

材料データ

| | | | |
|------|------|---|----|
| 基本材質 | スチール | 色 | 銀色 |
|------|------|---|----|

追加の技術データ

| | | | |
|------|------|-----------|----|
| 固定形式 | ねじ込み | 爆発試験バージョン | はい |
|------|------|-----------|----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |