FM 4.2/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール、明色表面仕上, M 4, 幅: 14 mm
注文番号	<u>1724580000</u>
種別	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
数量	40 items

カタログステータス / 図面 1

FM 4.2/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術アータ

承認				
ROHS	適合			
である。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>~≅ ⊢</u>			
り広と里里				
 深さ	7 mm	奥行き(インチ)	0.2756 inch	
<u></u> 高さ	50.2 mm	高さ (インチ)	1.9764 inch	
届	14 mm	幅(インチ)	0.5512 inch	
E味重量	4.5 g			
温度				
 周温度	-5 °C40 °C			
環境製品コンプライアンス				
	Mella of the training			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません		
システム仕様			,	
バージョン	マウントレール用	取り付けレール	TS 35	
<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>		2.2.12.12.2		
表面仕上	ニッケルメッキ	取り付けレール	TS 35	
寸法				
-/				
内付スレッド アイス・スター	M 4	ピッチ (mm) (P)	14.00 mm	
固定寸法	4.2 mm			
オ料データ				
基本材質	スチール、明色表面仕上	表面仕上	ニッケルメッキ	
<u> </u>	銀色	<u> </u>		
追加の技術データ				
固定形式	*************************************	爆発試験バージョン	いいえ	
<u> </u>	W. C. 100.		,-	
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
TIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
TIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07	
CLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	
CLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07	
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07	
ECLASS 15.0	27-18-28-07			

カタログステータス / 図面 2



FM 4.2/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





