

FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, 明色表面仕上, M 4, 幅: 14 mm
注文番号	1724580000
種別	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008 1903 7771 7
数量	40 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	50.2 mm	高さ (インチ)	1.9764 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.5512 inch
正味重量	4.5 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン マウントレール用 取り付けレール TS 35

全般

表面仕上 ニッケルメッキ 取り付けレール TS 35

寸法

内付スレッド M 4 ピッチ (mm) (P) 14.00 mm
固定寸法 4.2 mm

材料データ

基本材質 スチール、明色表面仕上 表面仕上 ニッケルメッキ
色 銀色

追加の技術データ

固定形式 嵌合仕様 爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07

図面

