

TMC 9/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの導体およびケーブルマーカースの製品ラインナップは、さまざまなアプリケーションに対応するソリューションをユーザーに提供します。適用範囲は、細径導体から大径ケーブルまで対応しています。一連の製品には、個別タグ付属組み合わせシステム、透明スリーブ、縮み込みスリーブ、マーカースなどがあり、ケーブルストラップで固定できます。

一般注文データ

バージョン	TM-I, ソケット x 9 mm, PVC, 色: 透明, 導体外径: 10 - 317 mm
注文番号	1724790000
種別	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
数量	250 items

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	0.67 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

アークごとの数	50	印刷種別	ニュートラル
幅	9 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	透明	ハロゲン	いいえ
基本材質	PVC	印刷文字	非搭載
推奨業種	輸送, 機械	互換性を有するプリンター	
動作温度範囲	-40...80 °C		

導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	150 mm ²
導体断面、最小	16 mm ²	導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm	導体外径	10 - 317 mm
接続配線の断面	16 - 150 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		