

## ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカ― x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
注文番号	<a href="#">1736181044</a>
種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190985950
数量	200 items

## ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.0315 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.2756 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	0.52 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.003 kg CO2 eq.	

## 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9		
アークごとの数	40		
バージョン	プラグ接続可能		
幅	20 mm		
UL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	白色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	PA 66		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MultiCard	
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = Device markers		
動作温度範囲	-40...100 °C		
用途/製造元	シーメンスシリウス3R		
ロールあたりの数	40		

## 装置マーカース

ハロゲン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	SCHS3 K	バージョン	
注文番号	<a href="#">1753480000</a>	デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型	
GTIN (EAN)	4032248014347		
数量	50 ST		
種別	SCHS4 K	バージョン	
注文番号	<a href="#">1753460000</a>	デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: グレー, 自己接着型	
GTIN (EAN)	4032248014323		
数量	50 ST		

## WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKMホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKMケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKMケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

## 一般注文データ

種別	WKM 8/20	バージョン	
注文番号	<a href="#">1753490000</a>	WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, ワイヤとケーブルマーカー, 透明	
GTIN (EAN)	4032248010615		
数量	50 ST		