

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 黄色, プラグ接続可能
	ノフケ技能引能
注文番号	<u>1736181687</u>
種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248208265
数量	200 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	2
7±Y	="
牙	

ROHS

寸法と重量			
深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.0315 inch
 高さ	7 mm	 高さ(インチ)	0.2756 inch
幅	20 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.7874 inch
正味重量	0.51 g		

### 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

適合

0.51 g

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.003 kg CO2 eq.

# 般データ

抵抗コード準拠の素材色	4
アークごとの数	40
バージョン	プラグ接続可能
幅	20 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色
ハロゲン	いいえ
基本材質	PA 66
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Device markers
動作温度範囲	-40100 °C
用途/製造元	シーメンスシリウス3R

### 装置マーカー

ハロゲン	いいえ		

### 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04	<del></del>	

2 カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### アクセサリ



# 一般注文データ

種別	SCHS3 K	バージョン
注文番号	<u>1753480000</u>	デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248014347	
数量	50 ST	
種別	SCHS4 K	バージョン
種別 注文番号	SCHS4 K 1753460000	バージョン デバイスマーカー, アクセサリ x 10 mm, PVC, 色: グレー, 自己接着型

#### WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- リューションです。WKM ケーブル使用時の利点 ・従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせること で、環境への影響を最大限に保護

#### 一般注文データ

/3//-/-	-22.		
種別	WKM 8/20	バージョン	
注文番号	<u>1753490000</u>	WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, ワイ	
GTIN (EAN)	4032248010615	ヤーとケーブルマーカー, 透明	
数量	50 ST		

作成日 06.11.2025 05:14:26 MEZ

カタログステータス / 図面 4