GWDR M20-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M 20, ネオプレン
注文番号	<u>1736240000</u>
種別	GWDR M20-NP
GTIN (EAN)	4008190956035
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1

GWDR M20-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
	·			
ROHS	適合			
寸法と重量				
「八〇王王			<u> </u>	
高さ	1.2 mm	高さ (インチ)	0.0472 inch	
正味重量	0.36 g			
\			'	
温度				
71 //- vo				
動作温度	-40 °C100 °C	-40 °C100 °C		
環境製品コンプライアンス	ζ			
PIREPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER				
RoHS 対応状況				
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
+n+++n	1			
一般的情報				
シリコーン	いいえ	配線数	1	
外径	24 mm	動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm	
ハロゲン	はい	厚さ	1.20 mm	
ケーブルグランド	M 20	基本材質	ネオプレン	
シールリングの直径	24.00 mm	シーリング	ネオプレン	
外付スレッド	M 20	 内付スレッド	M 20	
内径 D2	20.00 mm			
			,	
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181	
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181	
LTIIVI O.U				
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19	
	EC001181 27-14-44-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-43-03-19 27-43-03-19	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1		ECLASS 10.0	27-43-03-19	
ETIM 10.0	27-14-44-90			

カタログステータス / 図面 2



GWDR M20-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



