

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シールリングリング, M 50, ネオプレン
注文番号	<a href="#">1736280000</a>
種別	GWDR M50-NP
GTIN (EAN)	4008190956073
数量	20 items

## GWDR M50-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	2.98 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
外径	63 mm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	厚さ	1.50 mm
ケーブルグランド	M 50	基本材質	ネオブレン
シールリングの直径	63.00 mm	シーリング	ネオブレン
外付スレッド	M 50	内付スレッド	M 50
内径 D2	50.00 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

図面

