

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シールリングリング, M 63, ネオプレン
注文番号	1736290000
種別	GWDR M63-NP
GTIN (EAN)	4008 190956080
数量	10 items

GWDR M63-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	4.8 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
外径	77 mm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	厚さ	2.00 mm
ケーブルグランド	M 63	基本材質	ネオプレン
シールリングの直径	77.00 mm	シールリング	ネオプレン
外付スレッド	M 63	内付スレッド	M 63
内径 D2	63.00 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

図面

