SZS M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 20, ス テンレススチール 1.4404(316L)	
注文番号	<u>1736310000</u>	
種別	SZS M20	
GTIN (EAN)	4008190963514	
数量	10 items	
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。	
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00	

カタログステータス / 図面 1

SZS M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
	<u> </u>		,		
 高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.1772 inch		
正味重量	5.13 g				
温 及	1		<u>'</u>		
動作温度					
	-		1		
環境製品コンプライアン	<u> </u>				
D 110 +1++112	海州 (在 R人 れ))				
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)	いけるまれていません			
REACH SVHC	U. IWt%を超えるSVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般的情報					
	<u>'</u>		<u>'</u>		
外径	32.4 mm	スレッドピッチ	1.5 mm		
ハロゲン	ハロゲンフリー	 厚さ	1.50 mm		
ケーブルグランド	測定基準	 基本材質	ステンレススチール 1.4404(316L)		
外付スレッド	M 20	 内付スレッド	M 20		
内径 D2	21.30 mm				
分類	'		'		
	·				
ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345		
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345		
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 9.0	27-14-44-32		
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32		
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07		
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07		

27-14-08-07

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2



SZS M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



